

Informationsblatt

Hersteller: Firma Frank Merkel
Heidweg 18
D-33189 Schlangen
Tel.: +49 5252 / 7241
Fax: +49 5252 / 82698
Email: frank.merkel@uss-glas.de
www.uss-glas.de

Anwendung:

Das USS-Glas, als spritzerabweisende Vorsatzscheibe, wird zum Schutz des Augenschutzfilters beim Schweißen, vom zu schweißenden Objekt her gesehen, vor dem Augenschutzfilter des Schweißschildes bzw. der Schweißhaube angebracht.

Es dient dazu, die beim Schweißen entstehenden Metallspritzer abzuweisen, und somit dem Schweißer eine klare Sicht zu gewährleisten.

Reinigung:

Das USS-Glas kann einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Lagerung:

Das USS-Glas sollte am besten senkrecht vor Glasbruch und Witterungseinflüssen geschützt eingelagert werden.

Optimal sind trockene Lagerräume mit gleichbleibender Temperatur.

Verwendungsdauer:

Die Verwendungsdauer des USS-Glases hängt individuell von der Art und Häufigkeit des Schweißens ab.

Sie sollte ausgewechselt werden, wenn der Schweißer seine Sicht durch die Scheibe als eingeschränkt empfindet.

Verpackungsart:

Karton a´ 100 Stück

Bedeutung der Markierungen:

Kennbuchstabe des Herstellers _____ ME _____ CE

Europäisches Konformitätszeichen _____ |